

## Garant

### Portainseriti eco con doppio bloccaggio, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250005 20/12
GTIN	4045197926951
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 2020X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale  $L_4$ : 26 mm

Lunghezza della testina  $L_1$ : 29 mm

Lunghezza complessiva L: 88 mm

Sottopiacchetta: 259033 2

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina $L_1$	29 mm

Staffa, vite, molla	259036 8
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	26 mm
Lunghezza complessiva L	88 mm
Dimensione codolo	20 mm
Sottopiacchetta	259033 2
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2020X12
Vite per sottopiacchetta	259027 2
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa