

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094240 7
GTIN	10076490499348
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-600. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Con materiale di supporto sottile per l'impiego nell'industria nei lavori leggeri e di precisione, durante i quali **è richiesta la massima libertà di movimento**. Protezione dei prodotti contro le impronte digitali, i residui dei guanti e la sporcizia. Particolarmente adatti per il montaggio della minuteria, come ad es. cuscinetti a sfere, giunti e molle.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Presa se sporchi d'olio	moderata
Privo di siliconi	no
Sensibilità tattile	Ottima

Privi di DMF	no
Protezione contro il calore	non disponibile
Traspirazione	Ottima
Presa da bagnati	moderata
Indossabilità	Ottima
Materiale rivestimento	PU
Misure guanti da lavoro	7
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
EN 388	3121A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	200 mm
Colore	bianco
Peso	11,6 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	PU
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso