

ASATEX**Paio di guanti Hit Flex, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094280 8
GTIN	4029201184315
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

Hit Flex. Guanto traspirante con rivestimento in schiuma di nitrile per una buona sensibilità tattile, elevata resistenza all'abrasione e ottima indossabilità. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Privi di DMF	no
Protezione contro il calore	non disponibile
Presa se sporchi d'olio	moderata
Traspirazione	buona
Sensibilità tattile	buona

Misure guanti da lavoro	8
Materiale rivestimento	Nitrile
Indossabilità	Ottima
Presa da bagnati	buona
Privo di siliconi	no
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
EN 388:2016	4131X
Materiale supporto	Nylon, elasthan
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Peso	22,4 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso