



## Calibro di profondità digitale, Campo di misura: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418760 50
GTIN	4045197927682
Classe articolo	42A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro di profondità digitale con **asta graduata assoluta**, senza necessità di azzeramento. Elevatissima precisione grazie alla riga ottica. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

### Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	A1
Risoluzione	0,01 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Tastatore lunghezza	6 mm
Ø Tastatore	1,5 mm
Limite di errore	0,02 mm
Lunghezza base di appoggio	50 mm
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna

Risoluzione	mm/pollici
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

### Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236