


Garant**TN. G 160408, Tipo: HU7305**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251544 HU7305
GTIN	4045197927729
Classe articolo	21G

Descrizione

TN. G 160408 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	AM
Impiego principale	N
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Tipo	HU7305
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	TN. G 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura