


Garant**WN.G 060408, Tipo: HU7305**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 400 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	AM
Avanzamento f	0,1 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	HU7305

Velocità di taglio v_c applicazione principale	400 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	WNGG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura