

**Garant**
**CNMG 190624, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250176 HB7140-1
GTIN	4045197927965
Classe articolo	21G

### Descrizione

CNMG 190624 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucoli	VM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	2,4 mm
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura