

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260725 16/09
GTIN	4045197927798
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Misura inserto	9 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Altezza di serraggio $L_2$	15,25 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	75 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Sporgenza totale $L_1$	48 mm
Inserto adatto	SC.. 09T3..
Codice ISO portautensile	A16M SSKCR/L09
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500