

Garant**CNMG 120416, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250328 HB7120-1
GTIN	4045197927972
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120416 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	1,6 mm

Rompitrucioli	VG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura