

**Garant****CNMG 160616, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250338 HB7120-1 |
| GTIN            | 4045197927996   |
| Classe articolo | 21G             |

**Descrizione**

CNMG 160616 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 240 m/min**Descrizione tecnica**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 1,5 - 6 mm         |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 70 - 240 m/min     |
| Rompitrucoli                                     | VG                 |
| Avanzamento $f$                                  | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Condizione di taglio                             | continuo           |
| Tipo   | HB7120-1           |
| Raggio di curvatura                              | 1,6 mm             |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Impiego principale                | M                     |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | CNMG 160616           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |