

Garant
CNMG 160616, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250172 HB7140-1
GTIN	4045197927927
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160616 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucoli	VM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura