

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/16mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 3225P16
Lunghezza della testina L ₁	32 mm
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Dimensione codolo	32 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Vite per sottoplacchetta	259025 3
Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottoplacchetta	259031 39
Staffa di fissaggio	259038 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500