

**Garant**

**Portainseri con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	32 mm
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Staffa di fissaggio	259038 2
Lunghezza complessiva L	170 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 3225P16
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Vite per elemento di fissaggio	259021 1
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500