


Garant
SNMG 190624, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251338 HB7120-1
GTIN	4045197928337
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190624 HB7120-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitruccioli: VG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Raggio di curvatura	2,4 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitruccioli	VG

Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura