


Garant
CNMM 190624, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 190624 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VR

Profondità di taglio a_p : 2 - 8 mm

Avanzamento f : 0,2 - 0,8 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 40 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	2,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,8 mm/gir,
Rompitrucioli	VR
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 m/min
Tipo	HB7140-1

Profondità di taglio a_p	2 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura