

**Garant**
**CNMM 120416, Tipo: HB7120-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250455 HB7120-1 |
| GTIN            | 4045197928054   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

CNMM 120416 HB7120-1 Tipo: HB7120-1  
 Rompitrucioli: VR  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Condizione di taglio                             | continuo          |
| Tipo   | HB7120-1          |
| Impiego principale                               | M                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 2 - 8 mm          |
| Rompitrucioli                                    | VR                |
| Avanzamento $f$                                  | 0,4 - 1,2 mm/gir, |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 60 - 210 m/min    |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura           |
| Raggio di curvatura               | 1,6 mm                |
| Codice ISO Inserto                | CNMM 120416           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |