


**Garant****SNMM 120412, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251386 HB7120-1
GTIN	4045197928351
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 210 m/min
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VR
Tipo	HB7120-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	2 - 12 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Insero per tornitura