

**ROLLER****Apparecchio piegatubi "Arcus" con matrici e valigetta, Per Ø esterno del tubo: 12-22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Classe articolo	84C

**Descrizione****Esecuzione:**

Le matrici e i pattini sono realizzati in **poliammide rinforzata con fibra di vetro**, vale a dire molto resistente e al contempo leggera. Le matrici sono intercambiabili per tubi con Ø diversi. L'apparecchio piegatubi può essere utilizzato in modo stazionario nella morsa o in modo mobile a mano.

**Uso:**

Per la piegatura sia di tubi in rame morbido sia duro, di tubi in rame isolati termicamente, tubi in acciaio, in alluminio e VA con dimensioni del diametro esterno 10 – 22 mm (per tubi VA 12 – 18 mm). Angolo di piegatura fino a 180°. (Spessore max. della parete dei tubi 1,5 mm, dei tubi di rame morbido fino a 3 mm, VA fino a 1,5 mm.)

**Contenuto:**

Apparecchi piegatubi: 1 pz.

Cad. 1 matrice per Ø esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm

Cad. 1 pattino per Ø esterno dei tubi: 12; 15; 18; 22 mm

**Fornitura:**

Composto da meccanismo di piegatura in acciaio temprato, perni di fissaggio, 4 matrici, 4 pattini e da uno speciale spray, in cassetta di lamiera di acciaio.

**Descrizione tecnica**

Numero di pattini	4
Numero di matrici	4
Numero di apparecchi piegatubi	1
Per Ø esterno del tubo	12; 15; 18; 22 mm
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS02: Fiamma
Imballaggio	Cassetta di lamiera di acciaio
Angolo di curvatura massimo	180 grado
Materiale matrice	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Materiale pattino	Poliammide rinforzato con fibra di vetro
Tipo di prodotto	Apparecchio per piegatura

## Accessori

Matrice Per Ø esterno del tubo 18 mm	822110 18
Pattino Per Ø esterno del tubo 18 mm	822120 18
Matrice Per Ø esterno del tubo 22 mm	822110 22
Pattino Per Ø esterno del tubo 15 mm	822120 15