

**Garant**
**DNMG 150412, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250869 HB7140-1 |
| GTIN            | 4045197928757   |
| Classe articolo | 21G             |

### Descrizione

DNMG 150412 HB7140-1 Tipo: HB7140-1  
 Rompitrucioli: VG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                    |
|--|--------------------|
| Raggio di curvatura                              | 1,2 mm             |
| Avanzamento $f$                                  | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Tipo   | HB7140-1           |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Sgrossatura        |
| Rompitrucioli                                    | VG                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 50 - 210 m/min     |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Condizione di taglio             | leggermente interrotto |
| Impiego principale               | M                      |
| Profondità di taglio $a_p$       | 1,5 - 6 mm             |
| Codice ISO Inserto               | DNMG 150412            |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4                      |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura  |