

Garant
DNMG 150404, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250767 HB7140-1
GTIN	4045197928672
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura