

Garant
DNMG 150412, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250769 HB7140-1
GTIN	4045197928719
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150412 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	VM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	DNMG 150412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura