

Garant**DNMG 150404, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250670 HB7120-1
GTIN	4045197928627
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150404 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7120-1

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura