

Garant**Mini barra alesatrice in HM, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 56/8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Classe articolo	21V

Descrizione

Esecuzione:

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	56 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Vite inserto	279815 11
Misura inserto	08 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Serie	Mini
Ø Codolo D _s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10

674248 TX10