

Garant**Mini barra alesatrice in HMI, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 56/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Classe articolo	21V

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	56 mm
Lunghezza complessiva L	120 mm
Vite inserto	279815 11
Misura inserto	08 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta
Torx® TX10

674248 TX10

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500