

**Garant**
**Inserto di troncatura destro, HU9315, Larghezza scanalatura m (H13): 0,7mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273900 0,7
GTIN	4045197929013
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

$t_{max.}$	1,2 mm
Larghezza dei taglienti w	0,75 mm
Larghezza scanalatura m (H13)	0,7 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello	0,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Assegnazione degli inserti	destra
Tipo	HU9315
Scanalature a norma	DIN 471
Scanalature a norma	DIN 472

Numero di sostituzioni/taglienti	3
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 280 mm/min
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	280 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	280 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	50 m/min	S
CuZn	limitatamente adatto	200 m/min	N
Grafite	limitatamente adatto	70 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		