

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
10/06mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260000 10/06  |
| GTIN            | 4045197929136 |
| Classe articolo | 21T           |

### Descrizione tecnica

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Lunghezza complessiva L                | 70 mm                                 |
| Inserto adatto                         | CC.. 0602..                           |
| Misura inserto                         | 6 mm                                  |
| Dimensione codolo                      | 10 mm                                 |
| Codice ISO portautensile               | SCSCR/L 1010E06                       |
| Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>     | 12 mm                                 |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 12 mm                                 |
| Set di viti per inserti                | 269028 22                             |
| Norma                                  | DIN ISO 5610                          |
| Tipo di impiego                        | destro                                |
| Passaggio interno per LR               | no                                    |
| Angolo di regolazione κ                | 45 grado                              |
| Applicazione                           | Tornitura in piano (sfacciatura)      |
| Applicazione                           | Tornitura cilindrica esterna          |
| Tipo di prodotto                       | Portainseriti con bloccaggio a staffa |

---

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Set di viti per inserti Modello 22  | 269028 22  |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8                    | 674248 TX8 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |