

## Portainserti SCSCR 45°, per inserti CC.., a destra, Dim. codolo / Misura inserto: 12/09mm



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Classe articolo	21T

## **Descrizione tecnica**

Dimensione codolo	12 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	19 mm
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 1212F09
Lunghezza complessiva L	80 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	9 mm
Inserto adatto	CC 09T3
Normativa	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa



Accessori	
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15