

Portainseri con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 8/06mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Dimensione codolo	8 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Lunghezza della testina L ₁	12 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Misura inserto	6 mm
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 0808D06
Inserto adatto	CC.. 0602..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500