

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 20
Lunghezza complessiva L	126 mm
Misura inserto	12 mm
Dimensione codolo	20 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 2020K12
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500