

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
8/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260001 8/06
GTIN	4045197929204
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L ₄	10 mm
Lunghezza complessiva L	60 mm
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 0808D06
Lunghezza della testina L ₁	12 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Dimensione codolo	8 mm
Misura inserto	6 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500