


Garant

Inserto a profilo completo a 30° esterno destro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 10

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270960 10
GTIN	4045197929211
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	10
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Tipo di filettatura	RD
Tipo di filettatura	RD-LH
Norma filettatura	DIN 405
Angolo di filetto circa	30 grado
Spessore	3,6 mm

Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		