

Garant

**Portainseri con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
10/06mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Dimensione codolo	10 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	70 mm
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 1010E06
Lunghezza della testina L ₁	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄	12 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500