

Garant

Inserto a profilo completo a 30° interno destro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 8

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270980 8
GTIN	4045197929358
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	8
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	destra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Tipo di filettatura	RD-LH
Tipo di filettatura	RD
Norma filettatura	DIN 405
Angolo di filetto circa	30 grado
Spessore	3,6 mm

Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		