

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	24 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Lunghezza complessiva L	126 mm
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269028 20
Codice ISO portautensile	SCSCR/L 2020K12
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Inserto adatto	CC.. 1204..
Misura inserto	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500