

**Garant**

**Inserto a profilo completo a 30° esterno sinistro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 10**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270970 10
GTIN	4045197929310
Classe articolo	21J

### Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	10
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo di impiego	sinistra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Tipo di filettatura	RD-LH
Tipo di filettatura	RD
Norma filettatura	DIN 405
Angolo di filetto circa	30 grado
Spessore	3,6 mm

## Scheda tecnica

Misura inserto L	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per filettatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		