


**Inserto a profilo completo a 30° interno sinistro, HB7125, Numero di filetti / Pollici: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270994 4
GTIN	4045197929471
Classe articolo	21J

**Descrizione tecnica**

Numero di filetti / pollici	4
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	interno
Tipo di impiego	sinistra
Profilo degli inserti	Profilo completo
Tipo	HB7125
Tipo di filettatura	RD-LH
Tipo di filettatura	RD
Norma filettatura	DIN 405
Angolo di filetto circa	30 grado
Spessore	4,76 mm
Misura inserto L	22 mm

Tipo di prodotto

Insero per filettatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	60 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	idoneo		
interrotto	idoneo		
a umido max.	idoneo		