

ASATEX[®]**Paio di guanti Hit Flex, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094280 10
GTIN	4029201135508
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

Hit Flex. Guanto traspirante con rivestimento in schiuma di nitrile per una buona sensibilità tattile, elevata resistenza all'abrasione e ottima indossabilità. Standard Öko-Tex[®] 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Privi di DMF	no
Privo di siliconi	no
Misure guanti da lavoro	10
Traspirazione	buona

Materiale rivestimento	Nitrile
Protezione contro il calore	non disponibile
Sensibilità tattile	buona
Presenza sporchi d'olio	moderata
Presenza bagnati	buona
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
EN 388	4131X
Materiale supporto	Nylon, elasthan
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Peso	22,4 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso