

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-800, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094350 10
GTIN	10076490480872
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Serie HyFlex®. Guanto versatile con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori comuni e di precisione. Offre un buon equilibrio tra comfort, libertà di movimento e protezione delle mani. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ per la riduzione dell'affaticamento delle mani. Standard Öko-Tex® 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Privi di DMF	sì
Sensibilità tattile	Ottima
Presenza da bagnati	moderata

Presa se sporchi d'olio	buona
Traspirazione	Ottima
Privo di siliconi	sì
Misure guanti da lavoro	10
Materiale rivestimento	Nitrile
Protezione contro il calore	non disponibile
Serie	HyFlex®
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	3131A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	199 mm
Colore	grigio / bianco
Peso	20,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso

