

**Honeywell****Paio di guanti Perfect Poly® Skin, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094250 10
GTIN	3603835501383
Classe articolo	09A

**Descrizione****Esecuzione:**

Perfect Poly® Skin Guanto ergonomico ed estremamente sensibile con buona presa, elevata comodità e resistenza. **Senza silicone.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Presa da bagnati	moderata
Materiale rivestimento	PU
Protezione contro il calore	non disponibile
Presa se sporchi d'olio	moderata
Misure guanti da lavoro	10
Denominazione originale prodotto	Perfect Poly Skin

Sensibilità tattile	Ottima
Privo di siliconi	sì
Traspirazione	Ottima
Privi di DMF	no
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	10
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	3111X
Materiale supporto	Poliammide
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	220 - 260 mm
Colore	grigio / blu
Peso	14-20 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	1
Tipo di prodotto	Guanti multiuso