



Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 3-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Classe articolo	86C

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3–20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un'unica operazione è possibile inserire nell'impugnatura 2 fustelle con \varnothing diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 10 pz. Dim. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 3–10 interno con 12–20 esterno

Contenitori lunghi.xlargh.xh (mm): Plastica 140x100x40

Nota:

- **Per la tranciatura di legno, pelle e simili.**
- **Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).**

Descrizione tecnica

Campo di taglio	3 - 20 mm
-----------------	-----------

Tipo di prodotto

Fustella a cavallotto

Accessori

Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 3 mm	832110 3
Supporti Per campo di taglio 3-20 mm	832120 3-20
Lama per tagliadischi	832130
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 6 mm	832110 6
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 8 mm	832110 8
Punta da centro su molla	832140
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 4 mm	832110 4
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 14 mm	832110 14
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 12 mm	832110 12
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 16 mm	832110 16
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 10 mm	832110 10
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 20 mm	832110 20
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 18 mm	832110 18