



Set di fustelle con teste intercambiabili in valigetta, Campo di taglio: 2-60mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	832100 2-60
GTIN	3700825601716
Classe articolo	86C

Descrizione

Esecuzione:

Portautensili bicomponente (eccetto Dim. 3–20) con impugnatura a pistola e fustelle rettificate di precisione intercambiabili. Per il taglio di anelli di tenuta in un'unica operazione è possibile inserire nell'impugnatura 2 fustelle con \varnothing diverso.

Uso:

Per forare o realizzare dischi/anelli. Per gomma, pelle, feltro, plastica, sughero, tessuto o materiali simili.

Fornitura:

Cad. 1 fustella n. art. 832110: 34 pz. Dim. 2#60

Possibilità di combinazione delle fustelle, interno : esterno (mm): 2–10 interno con 12–60 esterno 12–20 interno con 22–60 esterno 22–30 interno con 32–60 esterno 32–40 interno con 42–60 esterno 42–50 interno con 52–60 esterno

Contenitori lungh.xlargh.xh (mm): Lamiera ca. 380x315x55

Punta di centraggio n. art. 832140: 1 pz.

Cad. 1 tagliadischi \varnothing : 55-420 mm

Nota:

- **Per la tranciatura di legno, pelle e simili.**
- **Le seguenti combinazioni non sono possibili: 20 (interno) con 22 (esterno); 30 (interno) con 32 (esterno); 40 (interno) con 42 (esterno); 50 (interno) con 52 (esterno).**

Descrizione tecnica

Campo di taglio	2 - 60 mm
Tipo di prodotto	Fustella a cavallotto

Accessori

Punta da centro su molla	832140
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 6 mm	832110 6
Lama per tagliadischi	832130
Supporti Per campo di taglio 2-60 mm	832125 2-60
Attacco per fustelle Campo di taglio 2-60 mm	832150 2-60
Supporti Per campo di taglio 2-60 mm	832120 2-60
Attacco per fustelle Campo di taglio 2-60 mm	832155 2-60
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 8 mm	832110 8
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 4 mm	832110 4
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 3 mm	832110 3
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 38 mm	832110 38
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 48 mm	832110 48
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 28 mm	832110 28
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 46 mm	832110 46
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 18 mm	832110 18
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 52 mm	832110 52
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 10 mm	832110 10
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 54 mm	832110 54
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 24 mm	832110 24
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 16 mm	832110 16
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 34 mm	832110 34
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 22 mm	832110 22
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 5 mm	832110 5

Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 58 mm	832110 58
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 32 mm	832110 32
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 30 mm	832110 30
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 60 mm	832110 60
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 26 mm	832110 26
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 20 mm	832110 20
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 50 mm	832110 50
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 44 mm	832110 44
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 7 mm	832110 7
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 2 mm	832110 2
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 12 mm	832110 12
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 36 mm	832110 36
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 9 mm	832110 9
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 14 mm	832110 14
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 40 mm	832110 40
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 56 mm	832110 56
Testa di ricambio per fustelle Per Ø Foro 42 mm	832110 42