

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-600, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094240 11      |
| GTIN            | 10076490886568 |
| Classe articolo | 04P            |

**Descrizione****Esecuzione:**

HyFlex® 11-600. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Con materiale di supporto sottile per l'impiego nell'industria nei lavori leggeri e di precisione, durante i quali **è richiesta la massima libertà di movimento**. Protezione dei prodotti contro le impronte digitali, i residui dei guanti e la sporcizia. Particolarmente adatti per il montaggio della minuteria, come ad es. cuscinetti a sfere, giunti e molle.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Protezione contro il calore | non disponibile |
| Privi di DMF                | no              |
| Presenza sporchi d'olio     | moderata        |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Sensibilità tattile                | Ottima          |
| Presa da bagnati                   | moderata        |
| Indossabilità                      | Ottima          |
| Materiale rivestimento             | PU              |
| Traspirazione                      | Ottima          |
| Privo di siliconi                  | no              |
| Misure guanti da lavoro            | 11              |
| Serie                              | HyFlex®         |
| Categoria di protezione            | Categoria II    |
| Tipo di guanto                     | Guanti multiuso |
| Contenuto                          | 12              |
| EN 388                             | 3121A           |
| Materiale supporto                 | Nylon           |
| Rivestimento                       | PU              |
| Variante del rivestimento          | Palmo           |
| Campo di applicazione              | Precisione      |
| Lunghezza                          | 200 mm          |
| Colore                             | bianco          |
| Peso                               | 11,6 g          |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G             |
| Utilizzo                           | riutilizzabile  |
| Materiale                          | PU              |
| Categoria di protezione antitaglio | A               |
| Tipo di prodotto                   | Guanti multiuso |