

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-618, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094260 7
GTIN	10076490489479
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-618. Guanto estremamente sottile ma robusto grazie alla tecnica di lavorazione **a 18 maglie**. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri con requisiti elevati di precisione, montaggio finale di motori elettrici, impianti di climatizzazione e complesso di cavi.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Guanto sottile in maglia fine adatto a semplici lavori di montaggio che richiedono un'elevata precisione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Traspirazione	Ottima
Privo di siliconi	no

Protezione contro il calore	non disponibile
Presa se sporchi d'olio	buona
Sensibilità tattile	Ottima
Privi di DMF	no
Presa da bagnati	moderata
Materiale rivestimento	PU
Misure guanti da lavoro	7
Serie	HyFlex®
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	3121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	195 mm
Colore	nero / blu
Peso	7,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	PU
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti multiuso