



Paio di guanti 6230, Misure guanti da lavoro: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094236 7
GTIN	4059904093775
Classe articolo	09H

Descrizione

Esecuzione:

6230. Guanto antistatico per applicazioni **ESD**. Adatto anche per l'utilizzo su **touchscreen**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Descrizione tecnica

Materiale rivestimento	PU
Misure guanti da lavoro	7
Privi di DMF	no
EN 388 resistenza al taglio	1

Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	no
Presa da bagnati	moderata
Indossabilità	buona
EN 388 resistenza allo strappo	3
Traspirazione	buona
EN 388 resistenza all'abrasione	4
EN 388 resistenza alla perforazione	1
Sensibilità tattile	Ottima
Presa se sporchi d'olio	moderata
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Utilizzo	riutilizzabile
EN 388	3141X
Materiale supporto	Nylon / carbonio
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	bianco/grigio
Peso	14 g
Tipo di prodotto	Guanti ESD