

**Garant****Carrello T1, Modello: T14****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918500 T14
GTIN	4045197612014
Classe articolo	91T

**Descrizione****Esecuzione:**

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

**Norma:****EN 1757-3****Accessori speciali:**

Pannello forato n. art. 918580 Dim. SP1. Non incluso nella fornitura.

**Verniciatura:**

Argento **termoverniciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Peso	27 kg
------	-------

Altezza piano di carico superiore	853 mm
Larghezza piano di carico	609 mm
Portata	200 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza piano di carico inferiore	195 mm
Ø Ruota	125 mm
Altezza	1019 mm
Norma	EN 1757-3
Modello	T14
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Larghezza	813 mm
Profondità piano di carico	459 mm
Profondità	459 mm
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP1	918580 SP1
Portablocco per tavoli mobili	918581