

Garant**Carrelli da magazzino T3, Modello: T32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918520 T32
GTIN	4045197611888
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

1 piano di carico.

Struttura saldata in acciaio, piattaforma in **pannelli di legno** con superficie antigraffio color antracite.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Pannello forato n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
---------	--------

Larghezza	970 mm
Altezza	915 mm
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso	20 kg
Modello	T32
Portata	250 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Norma	EN 1757-3
Larghezza piano di carico	850 mm
Altezza del piano di carico	195 mm
Profondità	509 mm
Profondità piano di carico	500 mm
Tipo di prodotto	Carrelli da magazzino

Accessori

Portablocco per tavoli mobili	918581
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP2	918580 SP2