

Garant**Tavoli mobili T9, Modello: T94****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918550 T94
GTIN	4045197612137
Classe articolo	91T

Descrizione**Esecuzione:**

2 piani di carico.

Piano intermedio disponibile come accessorio. Piattaforma in **pannello di legno** con superficie color antracite resistente ai graffi.

Struttura in acciaio saldato.

Impugnatura con inserto in Haptoprene® e polipropilene resistente agli urti.

2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di rotolamento in poliuretano antitraccia, mozzi su cuscinetti a rulli.

Norma:

EN 1757-3

Accessori speciali:

Ripiano supplementare n. art. 918575; pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Portata massima	500 kg
Altezza	925 mm
Modello	T94
Larghezza piano di carico	1000 mm
Larghezza	1190 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Materiale ruota	Superficie di scorrimento in poliuretano
Norma	EN 1757-3
Altezza piano di carico superiore	925 mm
Portata piano di carico superiore	200 kg
Ø Ruota	200 mm
Profondità piano di carico	600 mm
Profondità	609 mm
Altezza piano di carico inferiore	270 mm
Peso	49 kg
Tipo di prodotto	Tavoli mobili

Accessori

Ripiano supplementare per tavolo mobile T9 da avvitare Prof. piano di carico 600 mm	918575 600
Pannello in lamiera forata da avvitare Modello SP4	918580 SP4
Portablocco per tavoli mobili	918581