

**Ansell****Paio di guanti HyFlex® 11-801, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094351 8
GTIN	10076490491823
Classe articolo	04P

**Descrizione****Esecuzione:**

Serie HyFlex®. Guanto versatile con rivestimento in schiuma di nitrile per lavori comuni e di precisione. Offre un buon equilibrio tra comfort, libertà di movimento e protezione delle mani. Con Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ per la riduzione dell'affaticamento delle mani. Standard Öko-Tex® 100.

Con materiale Nylon-Spandex e rivestimento privo di silicone. Senza lattice.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Misure guanti da lavoro	8
Indossabilità	Ottima
Materiale rivestimento	Nitrile

Protezione contro il calore	non disponibile
Presa se sporchi d'olio	buona
Traspirazione	Ottima
Privi di DMF	no
Privo di siliconi	no
Presa da bagnati	moderata
Sensibilità tattile	Ottima
Serie	HyFlex®
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	3131A
Materiale supporto	Nylon spandex
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	192 mm
Colore	nero / grigio
Peso	20,4 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Materiale	Schiuma di nitrile
Categoria di protezione antitaglio	A
Tipo di prodotto	Guanti multiuso

