

**Garant****Carrello, Modello: TB3/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Classe articolo	91T

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusto telaio tubolare in acciaio saldato. Per l'alloggiamento modulare di guide portanti per vaschette a bocca di lupo. Possibilità di uso bilaterale e di montaggio di 8 guide portanti per lato (rispettare le altezze utili delle scatole). Le guide portanti possono essere montate con passo di 50 mm e hanno una portata di 30 kg. Maniglia ergonomica bicomponente in Haptoprene®. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

**Fornitura:**

Vuoto.

**Verniciatura:**

Argento **termoverniciato**.

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1225 mm
Profondità utile	700 mm

Larghezza utile	1000 mm
Peso	27,2 kg
Portata massima	250 kg
Altezza	1200 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Passo di agganciamento	50 mm
Altezza utile	900 mm
Profondità	710 mm
Modello	TB3/0
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali