

Garant**Carrello, Modello: TB3/G96****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 918583 TB3/G96 |
| GTIN | 4045197693914 |
| Classe articolo | 91T |

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto telaio tubolare in acciaio saldato. Per l'alloggiamento modulare di guide portanti per vaschette a bocca di lupo. Possibilità di uso bilaterale e di montaggio di 8 guide portanti per lato (rispettare le altezze utili delle scatole). Le guide portanti possono essere montate con passo di 50 mm e hanno una portata di 30 kg. Maniglia ergonomica bicomponente in Haptoprene®. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Fornitura:

Dotato di 12× guide portanti n. art. 918584 Dim. TB3, 48× vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301 Dim. AA1 e 48× vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301 Dim. AB1.

Verniciatura:

Argento **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

| | |
|---------|---------|
| Modello | TB3/G96 |
|---------|---------|

| | |
|---|-------------------------|
| Larghezza | 1225 mm |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Numero vaschette a bocca di lupo | 96 |
| Altezza utile | 900 mm |
| Portata massima | 250 kg |
| Altezza | 1200 mm |
| Larghezza utile | 1000 mm |
| Passo di agganciamento | 50 mm |
| Profondità | 710 mm |
| Peso | 27,2 kg |
| Profondità utile | 700 mm |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Ø Ruota | 125 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 50 mm |
| Tipo di prodotto | Carrello portamateriali |

Accessori

| | |
|--|--------------|
| Maniglia Colore BLUE | 920135 BLUE |
| Vaschetta a bocca di lupo Modello AB1 | 963301 AB1 |
| Guida portante per carrelli per installatori Per modello TB3 | 918584 TB3 |
| Maniglia Colore BLACK | 920135 BLACK |
| Vaschetta a bocca di lupo Modello AA1 | 963301 AA1 |
| Carrello Modello TB3/0 | 918583 TB3/0 |